




Colador Succión Interior Estanque BSP



CODIGO	DESCRIPCION	D1	D2	E	E1	E2	HEX	KG
UFICO001	Colador Succion 1/2" BSP 90 mic H: 73 mm	1/2" BSP	52	73	12	13	30	0,05
UFICO003	Colador Succion 1/2" BSP 90mic H: 92 mm	1/2" BSP	70	92	13	11	42	0,25
UFICO005	Colador Succion 3/4" BSP 90 mic H: 92 mm	3/4" BSP	70	92	13	11	42	0,25
UFICO007	Colador Succion 3/4" BSP 90mic H: 137 mm	3/4" BSP	70	137	13	11	42	0,25
UFICO010	Colador Succion 1" BSP 90 mic H: 137 mm	1" BSP	70	137	13	11	42	0,25
UFICO013	Colador Succion 1 1/4" BSP 90 mic H: 135 mm	1 1/4" BSP	99	135	15	12	70	0,3
UFICO015	Colador Succion 1 1/4" BSP 90 mic H: 178 mm	1 1/4" BSP	99	178	15	12	70	0,4
UFICO017	Colador Succion 1 1/4" BSP 90 mic H: 218 mm	1 1/4" BSP	99	218	15	12	70	0,5
UFICO020	Colador Succion 1 1/2" BSP 90 mic H: 135 mm	1 1/2" BSP	99	135	15	12	70	0,3
UFICO023	Colador Succion 1 1/2" BSP 90 mic H: 178 mm	1 1/2" BSP	99	178	15	12	70	0,4
UFICO025	Colador Succion 1 1/2" BSP 90 mic H: 218 mm	1 1/2" BSP	99	218	15	12	70	0,5
UFICO027	Colador Succion 1 1/2" BSP 90 mic H: 160 mm	1 1/2" BSP	130	160	15	15	70	0,5
UFICO029	Colador Succion 1 1/2" BSP 90 mic H: 201 mm	1 1/2" BSP	130	201	15	15	70	0,7
UFICO032	Colador Succion 2" BSP 90 mic H: 218 mm	2" BSP	99	218	15	12	70	0,5
UFICO035	Colador Succion 2" BSP 90 mic H: 160 mm	2" BSP	130	160	15	15	70	0,5
UFICO038	Colador Succion 2" BSP 90 mic H: 201 mm	2" BSP	130	201	15	15	70	0,7
UFICO040	Colador Succion 2" BSP 90 mic H: 253 mm	2" BSP	130	253	15	25	101	1
UFICO045	Colador Succion 2 1/2" BSP 90 mic H: 253 mm	2 1/2" BSP	130	253	15	25	101	1
UFICO050	Colador Succion 3" BSP 90 mic H: 253 mm	3" BSP	130	253	15	25	101	1
UFICO053	Colador Succion 3" BSP 90 mic H: 330 mm	3" BSP	130	330	15	25	101	1,3

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.